

La voie Dustbane

Nettoyer une station de soins



Le nettoyage d'une station de soins commence avec un simple programme. Demandez-nous à propos d'un programme personnalisé qui répondra à vos besoins individuels. Voici notre recommandation de base.



1



Nettoyant désinfectant : Vanguard

La désinfection est essentielle afin de maintenir un environnement propre et sain. Ce nettoyant neutre à base quaternaire est hautement efficace pour éliminer une large gamme de bactéries, virus, champignons et autres microorganismes sur les surfaces dures sans l'odeur puissante de produits chimiques. DIN : 02213109

- Taux de dilution à l'eau froide : 1:80.
- Formats disponibles : 5 l et 20 l.

2



Nettoyant à verre et chrome : Azure

Les fenêtres propres créent une bonne première impression et établissent le ton pour le reste de l'établissement. Gardez vos fenêtres, miroirs et surfaces en chrome et acier inoxydable propres et sans stries. Sans A.P.E., COV ou ammoniac. Certifié ECOLOGO®.

- Taux de dilution à l'eau froide : 1:16.
- Formats disponibles : 750 ml (prêt à l'emploi) et 4 l.

3



Lingettes désinfectantes : Eliminate

Les lingettes Eliminate facilitent la désinfection rapide des tables. Avec un temps de contact de 4 minutes, vous pouvez facilement maintenir les normes sanitaires de votre établissement. DIN : 02459507.

- Prêt à l'emploi.
- Lingettes 7" x 8" (180 lingettes par contenant).

4



Nettoyant biosourcé : Bio-Bac II

La formule à base d'enzymes de Bio-Bac II désodorise en attaquant la source organique des odeurs, élimine les débris organiques et nettoie les taches d'urine. Certifié ECOLOGO®.

- Utiliser la formule concentrée.
- Format disponible : 4 l.

5



Système d'entretien pour plancher ECOLOGO®

Obtenez des planchers exceptionnellement propres avec ce trio. Débuter en utilisant le décapant Time-Out Plus, suivi du bouche-pores Foundation et compléter le processus avec le fini Orbit.

6



Polisseuse à double vitesse Integra

Conçue pour une performance optimale et pour augmenter la productivité tout en diminuant les coûts du nettoyage.

- Hauteur de manche ajustable.
- Facile à utiliser, opération à deux doigts.